FENTES DE YOUNG EN DIAPOSITIVE



Références: DIAPFENT3, U14100, U14101, DIAPFENT4



Diapositive 3 fentes doubles de Young de différentes largeurs

Largeurs des fentes : 0,10 ; 0,15 ; 0,20 mm

Écart entre les fentes : 0,30 mm

Réf: U14100

Diapositive 4 fentes doubles de Young à écartements différents

Largeur des fentes: 0,15 mm

Écartements entre les fentes : 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,00 mm

Réf: U14101

Diapositives 3 doubles fentes de Young à écartements différents

Largeur des fentes : 70 µm

Écartements entre les fentes : 0,20

• 0,30

• 0,50 mm

Réf: DIAPFENT3

Diapositives 4 doubles fentes de Young de différentes largeurs Largeurs des fentes : 0,28

• 0,12

• 0,15



• 0,20 mm

Écartement : identique entre les fentes (0,30 mm)

Réf: DIAPFENT4